

Biotrue ONEday for Astigmatism, 30-pk

Endagslinser för Astigmatism från Bausch + Lomb

Produktinformation

Toriska endagslinser för dig med astigmatism

Biotrue®ONEday For Astigmatism är utformade för att ge kontinuerlig skarp, klar syn hela dagen med utmärkt stabilitet och komfort.



I framtagandet av kontaktlinsen har Bausch + Lombs forskare tittat på blinkningsprocessen hos ett stort antal användare, och utifrån dessa mönster tagit fram en så kallad periballast design. Det innebär att den har en tunn avsmalnad kant för begränsad interaktion med ögonlocket och är anpassad till ett naturligt blinkmönster. Detta gör att linsen ligger rätt och stabilt i ögat och det inte uppstår rubbningar/suddigheter vid hastiga rörelser.

Biotrue ONEday har inspirerats av ögats biologi och innehåller 78 % vatten, precis som hornhinnan². Tack vare det unika HyperGel-materialet behåller Biotrue ONEday 98 % av linsens fuktighet i upp till 16 timmar³ – för en skarp och behaglig synupplevelse hela dagen.

Biotrue ONEday har High Definition Optics som bidrar till att minska förekomsten av suddighet, halofenomen och bländning, speciellt i miljöer med sämre ljusförhållanden så som vid bilkörning i mörker¹.

Endagslinserna är utrustade med UV-skydd som hjälper till att skydda mot överföring av skadlig UV-strålning till hornhinnan och in i ögat⁴.

Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar astigmatism.

Hur skall jag använda linserna?

Dina Biotrue®ONEday For Astigmatism 30-pk använder du tills dagen tar slut då du kastar dom och ersätter med ett nytt par nästa morgon. Var dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.

Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.

Antal linser i förp.	30 st/box
Axel	10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170 och 180
Baskurva	8.4
Bytesfrekvens	Varje dag
Cylinder	-0.75, -1.25, -1.75
Diameter	14.5
Hanteringsfärgad	Ja
Linstyp	Toriska Endagslinser
Material	Nesofilcon A
Styrkeomfång (Pwr/Sphere)	Se dropplisten under PWR
Syretransmission	42 Dk/t
Teknologier	High Definition™ Optics
Tillverkare	Bausch + Lomb
UV-skydd	Ja
Varumärke	Biotrue
Vätskehalt	78%

LENSIA / Andit AB
 Tallbacksvägen 17
 423 61 Torslanda

Org.nr
 559205-8159
VAT.nr
 SE559205815901

Bankgiro
 5867-9358

Internet
www.lensia.se
Epost
support@lensia.se