

PureVision Multi-Focal, 6-pk

Multifokala månadslinser från Bausch + Lomb

Produktinformation

PureVision® Multi-Focal, 6-pk utgår den 1 januari 2018. Se till att byta ut/uppgadera till den modernare PureVision®2 for PRESBYOPIA, 6-pk.

Med dessa multifokala linser från Bausch + Lomb, kan du njuta av perfekt syn, dygnet-runt, under en hel månad utan att behöva ta ur dina linser. Genom att dom är tillverkade av ett silikonbaserat material som kallas AerGel, så hålls dina ögon fräscha. Det motverkar nämligen avlagringar och beläggningar av protein och lipider.

Linsens rundade kanter hjälper också till att minska friktionen vid varje blinkning och känns därför extra bekväm att bära.

Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar ålderssynthet, s.k. presbyopi.

Hur skall jag använda linserna?

PureVision® Multi-Focal, 6-pk kan du bära dygnet runt, även när du sover, upp till en (1) månad. Kom ihåg att ändå ha linsvätska hemma för att kunna rengöra dina linser om dom skulle bli obekväma. Var dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.

Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Antal linser i förp. | 6 st/box |
| Baskurva | 8.6 |
| Bytesfrekvens | 1 ggn/ månad |
| Diameter | 14.0 |
| Extra styrka | Low (+0.75D – +1.50D) och High (+1.75D – +2.50D) |
| Hanteringsfärgad | Ja |
| In- och utmärkning | Nej |
| Linstyp | Månadslinser Dygnet-runt linser Progressiva/Multifokala |
| Material | Balafilcon A |
| Styrkeomfång (Pwr/Sphere) | Se dropplisten under PWR |
| Syrettransmission | 112 Dk/t |
| Tillverkare | Bausch + Lomb |
| UV-skydd | Nej |
| Varumärke | PureVision® |
| Vätskehalt | 36% |