

## PureVision2 För Presbyopia, 6-pk

Multifokala månadslinser från Bausch + Lomb

### Produktinformation

Oavsett avstånd och typ av syssla, kan du med trygghet förlita dig på PureVision®2 for PRESBYOPIA från Bausch + Lomb. Med dessa multifokala linser får du utmärkt närseende, bra syn på mellanavstånd och dessutom en schysst syn om du skall ut och köra med bilen.

High Definition™ Optics – säkerställer en skärpa du knappt trodde var möjlig och förbättrar även ditt mörkerseende. Dessa olika teknologier som samverkar ger dig som bärare av PureVision®2 HD ett bekymmersfritt kontaktlinsebärande och ger dig den frihet du förtjänar.

Med sina tunna kanter och ComfortMoist-teknologin får du en sömlös övergång mellan lins och öga. ComfortMoist ser även till att stora mängder syre kan passera linsen och in till ditt öga. Följden blir naturligtvis en lins som är bekvämare att bära.

Köp dina PureVision®2 for PRESBYOPIA hos oss på LENSIA för att få hem dina linser snabbt, enkelt och billigt.

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar ålderssynthet, s.k. Presbyopi

### Hur skall jag använda linserna?

PureVision®2 for PRESBYOPIA, 6-pk kan du bära dygnet runt, även när du sover, upp till en (1) månad. Kom ihåg att ändå ha linsvätska hemma för att kunna rengöra dina linser om dom skulle bli obekväma. Var dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



<b>Antal linser i förp.</b>	6 st/box
<b>Baskurva</b>	8.6
<b>Bytesfrekvens</b>	1 ggn/ månad
<b>Diameter</b>	14.0
<b>Extra styrka</b>	Low (+0.75D – +1.50D) och High (+1.75D – +2.50D)
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Månadslinser Dygnet-runt linser Progressiva/Multifokala
<b>Material</b>	Balafilcon A
<b>Styrkeomfång (Pwr/Sphere)</b>	Se dropplisten under PWR
<b>Syrettransmission</b>	130 Dk/t
<b>Teknologier</b>	High Definition™ Optics
<b>Tillverkare</b>	Bausch + Lomb
<b>UV-skydd</b>	Nej
<b>Varumärke</b>	PureVision®
<b>Vätskehalt</b>	36%

LENSIA / Andit AB  
 Tallbacksvägen 17  
 423 61 Torshälla

Org.nr  
 559205-8159  
 VAT.nr  
 SE559205815901

Bankgiro  
 5867-9358

Internet  
 www.lensia.se  
 Epost  
 support@lensia.se