

# SofLens Daily Disposable For Astigmatsim, 30-pk

Toriska linser för astigmatism från Bausch + Lomb

## Produktinformation

För dig med astigmatism erbjuds nu möjligheten att använda de mycket populära linserna SofLens® Daily Disposable. Med High Definition™ Optics-teknologin, som gör att du får skarp och klar syn även i svag belysning, kommer du uppleva kontraster och färger på ett sätt som aldrig tidigare. Genom att jämna ut hornhinnan motverkas s.k. sfärsik aberration och du kan njuta av knivskarp synskärpa.

SofLens® Daily Disposable for ASTIGMATISM är endagslinser som gör ditt linsbärande enkelt, praktiskt och mycket hygieniskt. Använd dina linser till dagens slut och kasta dom sedan för att ta ett nytt fräscht par nästa dag.

Med ComfortMoist™ har Bausch + Lomb lyckats skapa linser, så tunna, att du knappt märker att du har dom i ögonen. Dessutom tillåts dina ögon att andas och återfuktas, vilket är två viktiga egenskaper för att dina ögon inte skall kännas trötta och slitna efter en dag.

Köp dina SofLens® Daily Disposable ASTIGMATISM, 30-pk hos oss på LENSIA för att få hem dina linser snabbt, enkelt och billigt.

## Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynthet/långsynthet.

## Hur skall jag använda linserna?


SofLens® Daily Disposable for ASTIGMATISM, 30-pk använder du tills dagen tar slut, då du kastar dom och ersätter med ett nytt par nästa morgon. Var dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.

## Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

## Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



<b>Antal linser i förp.</b>	30 st/box
<b>Axel</b>	20, 90, 160 och 180
<b>Baskurva</b>	8.6
<b>Bytesfrekvens</b>	Varje dag
<b>Cylinder</b>	-0.75, -1.25, -1.75
<b>Diameter</b>	14.2
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Endagslinser Toriska linser
<b>Material</b>	Hilafilcon B
<b>Styrkeomfång (Pwr/Sphere)</b>	Se dropplisten under PWR
<b>Syretransmission</b>	19 Dk/t
<b>Teknologier</b>	ComfortMoist™ Technology High Definition™ Optics
<b>Tillverkare</b>	Bausch + Lomb
<b>UV-skydd</b>	Nej
<b>Varumärke</b>	SofLens®
<b>Vätskehalt</b>	59%

**LENSIA / Andit AB**  
 Tallbacksvägen 17  
 423 61 Torslanda

**Org.nr**  
 559205-8159  
**VAT.nr**  
 SE559205815901

**Bankgiro**  
 5867-9358

**Internet**  
 www.lensia.se  
**Epost**  
 support@lensia.se