

## ULTRA contact lenses, 6-pk

Månadslinser från Bausch + Lomb

### Produktinformation

Månadslinsen för dig som älskar skärmar

ULTRA® är en månadslins bestående av en silikonhydrogel med MoistureSeal®-teknologi, som behåller fukten upp till 16 timmar per dag<sup>2</sup>. Tack vare sin unika utformning släpper ULTRA igenom syre på ett mycket bättre sätt än tidigare linser<sup>2</sup>. ULTRA är speciellt framtagen för dig som spenderar mycket tid framför skärmen och vill ha en lins med överlägsen komfort och synkvalitet<sup>1</sup>.

Faktum är att vi använder skärmar upp till 10 timmar varje dag<sup>1</sup> - de har blivit en naturlig, effektiv och underhållande del av vår vardag. När vi blir uppslukade av skärmen, blinkar vi 66% mindre. Det kan göra att dina linser förlorar fukt snabbare. Därför kan de kännas suddiga och obekväma efter en stund framför datorn eller telefonen. ULTRA med MoistureSeal-teknologi är gjord av ett material som återfuktar ögat upp till 16 timmar – perfekt för dig som använder mycket mobil, dator eller läsplatta. Tack vare sitt material och teknologi ger ULTRA en överlägsen komfort och synkvalitet<sup>1</sup>

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynthet eller översynthet. Rådfråga alltid din optiker.

### Hur skall jag använda linserna?

ULTRA® är s.k. månadslinser som du skall ta ur på kvällen, rengöras och läggas i linsvätska. När morgonen åter gryr stoppar du in dessa i ögonen igen. Efter en (1) månad kastar du linserna och börjar på ett nytt par. ar dock noga med att alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



<b>Antal linser i förp.</b>	6 st/box
<b>Baskurva</b>	8.5
<b>Bytesfrekvens</b>	1 ggn/ månad
<b>Diameter</b>	14.2
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Månadslinser
<b>Material</b>	Samfilcon A
<b>Styrkeomfång (Pwr/Sphere)</b>	Se dropplisten under PWR
<b>Syretransmission</b>	163 Dk/t
<b>Teknologier</b>	MoistureSeal®-teknologi
<b>Tillverkare</b>	Bausch + Lomb
<b>UV-skydd</b>	Nej
<b>Varumärke</b>	ULTRA®
<b>Vätskehalt</b>	46%